

糸入り透明
ビニール

生地

team like

防災

VP-250A



防災番号: F-21202/A0090203
 厚み 0.25mm
 203cm巾×50m(乱)巻



VP-300A



防災番号: F-03025/A1150204
 厚み 0.30mm
 205cm巾×50m(乱)巻



屋内
限定

VP-350A



防災番号: F-18061/A2150382
 厚み 0.35mm
 205cm巾×50m(乱)巻



RoHS2
指令適合

VP-530A



防災番号: F-12009/A1150207
 厚み 0.53mm
 205cm巾×30m(乱)巻



屋外
対応

VP-380A



防災番号: F-18071/CT930008
 BT040023
 厚み 0.38mm
 203cm巾×50m(乱)巻



VP-550A



防災番号: F-18063/A2150381
 厚み 0.55mm
 205cm巾×30m(乱)巻



VP-370H



防災番号: F-25058/AT1150085
 厚み 0.37mm
 203cm巾×50m(乱)巻



帯電防止

VP-230W



防災番号: A1150144
 厚み 0.23mm
 205cm巾×50m(乱)巻



VP-300T



防災番号: F-03025/A1150206
 厚み 0.30mm
 205cm巾×50m(乱)巻



屋外
対応

VP-350T



防災番号: F-18062
 厚み 0.35mm
 205cm巾×50m(乱)巻



屋外
対応

VP-580T



防災番号
 F-18069/A1150129
 厚み 0.58mm
 203cm巾×30m(乱)巻




UVカット
屋外
対応

VP-360N



防災番号
 F-18094/AT060095
 BT060060
 厚み 0.36mm
 203cm巾×50m(乱)巻



帯電防止
UVカット
屋外
対応

耐候

VP-350H



防災番号: F-27177/A1150187
厚み 0.35mm
205cm巾×50m(乱)巻




VP-550H



防災番号: F-28003/A2160003
厚み 0.55mm
205cm巾×30m(乱)巻



VP-530H



防災番号: F-31361/A1190234
厚み 0.53mm
205cm巾×30m(乱)巻



VP-800H



防災番号: F-07016/A1150122
厚み 0.80mm
204cm巾×30m(乱)巻




VP-710H



防災番号: F-61018
厚み 0.71mm
185cm巾×25m(乱)巻



VP-102W



防災番号: F-07053
厚み 1.02mm
195cm巾×25m(乱)巻



耐寒

VP-300M



防災番号: F-30222/A1180134
厚み 0.30mm
203cm巾×50m(乱)巻



VP-300C



防災番号: F-03025/A1150205
厚み 0.30mm
205cm巾×50m(乱)巻



VP-350C



防災番号: F-19112/A1150045
厚み 0.35mm
205cm巾×50m(乱)巻



VP-530C



防災番号
F-12009/A1150208
厚み 0.53mm
205cm巾×30m(乱)巻



VP-530M



防災番号
A1170051
厚み 0.53mm
205cm巾×30m(乱)巻



防虫

VP-250B



防炎番号：F-19005/BT030045
厚み 0.25mm
203cm巾×50m(乱)巻



VP-350B



防炎番号：F-18070/A1140020
厚み 0.35mm
203cm巾×50m(乱)巻



VP-300D



防炎番号：F-29170/A1170086
厚み 0.30mm
205cm巾×30m(乱)巻




VP-300B



防炎番号：F-29170/A1170086
厚み 0.30mm
205cm巾×30m(乱)巻




VP-300P



防炎番号：BT960030
厚み 0.30mm
205cm巾×10m(乱)/30m(乱)巻



VP-550B



防炎番号：F-19034/A1150070
BT900083
厚み 0.55mm
203cm巾×30m(乱)巻



VP-860B



防炎番号：F-07016
厚み 0.86mm
204cm巾×30m(乱)巻



VP-300G



防炎番号：BT1170025
厚み 0.30mm
205cm巾×30m(乱)巻



非防炎

VP-150Z



厚み 0.15mm
205cm巾×50m(乱)巻



VP-540W




厚み 0.54mm
185cm巾×40m(乱)巻



抗菌


VP-300K



防炎番号
F-14011/A1150115
厚み 0.30mm
205cm巾×50m(乱)巻



VP-300U



防炎番号
F-14011/A1210167
厚み 0.30mm
205cm巾×30m(乱)巻



フルスペック

VP-400X



防炎番号: F27024
厚み 0.40mm
203cm巾×30m(乱)巻



不燃

VP-490F



防炎番号: NM-4334
厚み 0.49mm
96cm巾×30m(乱)巻



防音

VP-800V




防炎番号: CT-1180003
厚み 0.80mm
190cm巾×10.5m(乱)巻



耐熱

VP-470N



防炎番号: F-11040/AT1150047
厚み 0.47mm
205cm巾×30m(乱)巻



耐油

VP-300L




厚み 0.30mm
203cm巾×50m(乱)巻



食品

VP-270E



厚み 0.27mm
205cm巾×30m(乱)巻



標準物性表

	品番	厚み (mm)	巾×長さ (cm×m)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/cm)		伸び率 (%)		引裂強度 (N)	
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
防炎	VP-250A	0.25	203×50 乱	369	199	179	22	26	65.1	52.3
	VP-300A	0.30	205×50 乱	395	196	196	18	24	186	186
	VP-350A	0.35	205×50 乱	450	176	176	16	27	78	78
	VP-530A	0.53	205×30 乱	670	196	196	18	24	186	186
	VP-380A	0.38	203×50 乱	316	463	450	18	26	80	126
	VP-550A	0.55	205×30 乱	680	196	196	16	27	98	98
	VP-370H	0.37	203×50 乱	335	215	215	16	16	65	60
帯電防止	VP-230W	0.23	205×50 乱	298	216	206	15	315	157	186
	VP-300T	0.30	205×50 乱	395	196	196	18	24	186	186
	VP-350T	0.35	205×50 乱	450	176	176	16	27	78	78
	VP-580T	0.58	203×30 乱	573	525	476	16	27	77	80
	VP-360N	0.36	203×50 乱	474	227	208	20	28	48	48
耐候	VP-350H	0.35	205×50 乱	440	196	196	20	26	186	186
	VP-550H	0.55	205×30 乱	680	196	196	18	24	98	98
	VP-530H	0.53	205×30 乱	670	196	196	18	24	186	186
	VP-800H	0.80	204×30 乱	840	539	637	16	27	137	245
	VP-710H	0.71	185×25 乱	720	637	628	24	27	128	147
	VP-102W	1.02	195×25 乱	910	735	686	392※1	294※1	18	20
耐寒	VP-300M	0.30	203×50 乱	400	213	200	20	27	42	40
	VP-300C	0.30	205×50 乱	395	196	196	18	24	186	186
	VP-350C	0.35	205×50 乱	440	196	196	18	24	186	186
	VP-530C	0.53	205×30 乱	670	196	196	18	24	186	186
	VP-530M	0.53	205×30 乱	670	196	196	18	24	186	186
防虫	VP-250B	0.25	203×50 乱	320	200	195	20	26	50	50
	VP-350B	0.35	203×50 乱	435	176	174	17	23	52	58
	VP-300D	0.30	205×30 乱	400	196	196	18	26	186	186
	VP-300B	0.30	205×30 乱	400	196	196	18	26	186	186
	VP-300P	0.30	205×10m乱/30m乱	424	213	198	20	27	225	231
	VP-550B	0.55	203×30 乱	740	445	450	21	17	90	85
	VP-860B	0.86	204×30 乱	900	539	637	19	24	127※2	215※2
非防炎	VP-300G	0.30	205×30 乱	421	207	203	20	29	234	258
	VP-150Z	0.15	205×50 乱	200	200	180	20	30	60	60
抗菌	VP-540W	0.54	185×40 乱	700	333	549	15	378	294	274
	VP-300K	0.30	205×50 乱	400	196	196	18	26	186	186
フル不燃防電耐熱耐油食品	VP-300U	0.30	205×30 乱	400	196	196	18	26	186	186
	VP-400X	0.40	203×30 乱	555	410	420	20	17	50	50
	VP-490F	0.49	96×30 乱	440	493	527	3	3	142	127
	VP-800V	0.81	190×10.5 乱	830	1750	1600	23	28	330	330
	VP-470N	0.47	205×30 乱	360	598	490	19	27	400	441
	VP-300L	0.30	203×50 乱	390	110	120	17	27	50	60
	VP-270E	0.27	205×30 乱	270	196	196	20	27	127	127

※1 平均値であり、保障値ではありません。

※2 JIS・(公財)日本防炎協会が定める測定法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。



使用上の注意

- 本カタログに記載されている製品は日本国内向けです。
- 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNO・規格を確認してください。
- 保管は高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
- 長期保管されている製品は使用前に物性低下の有無を確認してください。
- 透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状態に応じて早めにお取替えてください。
- 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
- 高周波ウェルダーで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダーバー及び膜材料の溶着部に付着物のない状態で溶着してください。
- 「防炎」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても燃え広がらないことを意味しています。
※溶接火花防止等、火の近くで使用は出来ません。
- 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
- 洗浄する場合には、表面を傷さないように中性洗剤を浸したやわらかいスポンジ等でふき取ってください。後は十分に水洗いし、乾燥してから使用してください。
- 長期間、水との接触及び含浸した場合、透明感が損なわれて白濁する場合があります。(乾くと元に戻ります。)
- サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。
- 破壊される場合は下記の方法で処理をしてください。
(1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
(2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。縫製時及び取付の際は、十分に注意してください。
- 問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら弊社まで連絡してください。
- 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。

販売元

株式会社チームライク

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960

MAIL : info@vinipro.com

■ 名古屋支社

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-21-19
名駅サウスサイドスクエア 8F

■ 犬山工場・オフィス 〒484-0814 愛知県犬山市高根洞 5-30

生地・のり売り・反物の専門店

ビニデポ

テント生地の専門店

ビニプロTENT

ビニールカバーの専門店

ビニプロ cover

ネット・網の専門店

ビニプロ NET

ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

